



80660100



**KNX ATC module confort avec BP & afficheur couleur**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

**Dimensions**

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 26 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 46,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 3

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Thermoplastique

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Textes**

Function Avec verrouillage des boutons-poussoirs  
Avec mode vacances  
Avec fonction protection contre le gel

Mode d'installation Avec griffes d'écartement  
Pour montage encastré et en parois creuses  
Pour montage simple  
Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe  
Température de confort, standard, et de nuit  
Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui