




80660100



KNX therm. met roomcontroller, easy/system

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm
 Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm
 Hoogte 71 mm
 Breedte 71 mm
 Diepte 46,70 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 3

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Zwart
 RAL-kleur 9005
 Materiaal Thermoplast

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Met toetsvergrendeling
Met vakantieschakeling
Met vorstbeschermingsfunctie

Montagewijze Met spreidklemmen
Voor inbouw- en hollewandmontage
Voor enkelvoudige montage
Voor verticale montage

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor
Comfort-, standaard- en nachttemperatuur
Temperatuurmeting via interne en/of aan te sluiten
temperatuursensor met gemiddelde bepaling

Duurzaamheid

RoHS conform Ja