



80660100



**Controlador de ambiente**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Corriente eléctrica**

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 10 mA

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 26 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 46,70 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 3

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Negro

Código RAL 9005

Material Termoplástico

**Pantalla**

Con visualizador Sí

**Texto**

Función Con bloqueo  
Con modo vacaciones  
Con función antiheladas

Tipo de montaje Con garras de expansión  
Para montaje empotrado y en pared hueca  
Para montaje individual  
Para montaje vertical

Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo  
Temperatura Confort, Estándar y Nocturna  
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/o sensor de temperatura conectable con cálculo del valor medio

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí