




80660100



Gestore ambiente e regolatore temperatura digitale KNX

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 10 mA

Serie

Profondità di installazione 32 mm
 Profondità delle scatole da incasso 26 mm
 Altezza 71 mm
 Larghezza 71 mm
 Profondità 46,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 3

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Nero
 Codice RAL 9005
 Materiale Materiale termoplastico

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Con blocco pulsanti
Con funzione vacanze
Con funzione antigelo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione
Per montaggio a incasso e in parete cava
Per installazione singola
Per installazione verticale

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Temperatura comfort, standard e notturna
Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o
sonda termica collegabile con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì