



80660100



KNX therm. met roomcontroller, easy/system

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	46,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 3

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Thermoplast

Scherf

Met display Ja

Teksten

Functie	Met toetsvergrendeling Met vakantieschakeling Met vorstbeschermingsfunctie
Montagewijze	Met spreidklemmen Voor inbouw- en hollewandmontage Voor enkelvoudige montage Voor verticale montage
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Comfort-, standaard- en nachttemperatuur Temperatuurmeting via interne en/of aan te sluiten temperatuursensor met gemiddelde bepaling

Duurzaamheid

RoHS conform Ja