



80660100



## KNX therm. met roomcontroller, easy/system

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm  
Hoogte 71 mm  
Breedte 71 mm  
Diepte 46,70 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 3

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart  
RAL-code 9005  
Materiaal Thermoplast

#### Scherf

Met display Ja

#### Teksten

Functie Met toetsvergrendeling  
Met vakantieschakeling  
Met vorstbeschermingsfunctie  
Montagewijze Met spreidklemmen  
Voor inbouw- en hollewandmontage  
Voor enkelvoudige montage  
Voor verticale montage  
Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor  
Comfort-, standaard- en nachttemperatuur  
Temperatuurmetering via interne en/of aan te sluiten  
temperatuursensor met gemiddelde bepaling

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja