



80660100



Controlador ambiente KNX Easy com display

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 26 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 46,70 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 3

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Termoplástico

Ecrã

Com display Sim

Texto

Função Com fechadura
Com interruptor para férias
Com função de proteção contra gelo

Modo de instalação Com garras de expansão
Para montagem embutida e montagem em parede
oca
Para montagem simples
Para montagem vertical

Temperatura Ligação adicional para sensor de temperatura
externo
Conforto, standard e temperatura noturna
Medição da temperatura por meio de um sensor de
temperatura interno e/ou com ligação remota com
formação do valor médio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim