




80660100



### Controlador ambiente KNX Easy c/ display

#### Características técnicas

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

##### Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	26 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	46,70 mm

##### Equipamento

Número de pontos de comando	3
-----------------------------	---

##### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

##### Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Termoplástico

##### Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

##### Textos

Função	Com fechadura Com interruptor horário Com função de proteção contra gelo
Modo de instalação	Com garras de expansão Para montagem embutida e montagem em parede Para montagem simples Para montagem vertical
Temperatura	Ligaçao adicional para sensor de temperatura externo Conforto, standard e temperatura noturna Medição da temperatura por meio de um sensor de temperatura interno e/ou com ligação remota com formação do valor médio

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----