



80660100



KNX room controller

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	26 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	46,70 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	3
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Termoplast

Obrazovka

S displejem	Ano
-------------	-----

Texty

Funkce	Se zámkem na klíč S prázdninovým spínáním S funkcí ochrany proti mrazu
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami Pro montáž pod omítku a do dutých přiček Pro samostatnou montáž Pro svislou montáž
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Komfortní, standardní a noční teplota Měření teploty interním a/nebo připojitelným dálkovým čidlem se zprůměrováním

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----