




80660100



B.R.ROOM CONTROLLER KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm
 Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 26 mm
 Ύψος 71 mm
 Πλάτος 71 mm
 Βάθος 46,70 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 3

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Μαύρο
 Κωδικός RAL 9005
 Υλικό Θερμοπλαστικό

Οθόνη

Με οθόνη Ναι

Κείμενο

Λειτουργία Με κλειδαριά
 Με πρόγραμμα διακοπών
 Με λειτουργία προστασίας έναντι παγετού

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης
 Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή
 γυψοσανίδα
 Για μονή τοποθέτηση
 Για κάθετη τοποθέτηση

Θερμοκρασία Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα
 θερμοκρασίας
 Comfort, standard και θερμοκρασία νυχτός
 Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/
 και συνδεδεμένου αισθητήρα θερμοκρασίας με
 διαμόρφωση μέσης τιμής

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι