



12033525



Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Затухання

Втрати на частоті 860Мгц	10 dB
--------------------------	-------

Втрати на розгалуженні 860 МГц	1 dB
--------------------------------	------

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Прохідна розетка
---------------------	------------------

Частота

Ширина смуги частот	4 - 862 MHz
---------------------	-------------

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Матеріали

Матеріал	Термопластик
----------	--------------

Colour	Сірий
--------	-------

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Глибина	68 mm
---------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm
---	-------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
---------------	----------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----