



80440100



KNX ATC module basic avec afficheur couleur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
Courant absorbé en fonctionnement	25 mA

Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	No
Fonctionnement en parallèle possible	No
Avec commande sur place	Oui

Matières

Groupe de matériau	PVC
Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Dimensions	71 x 71 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	26 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Tension

Tension auxiliaire	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Textes

Function	Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage simple Pour montage vertical
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----