



80440100



KNX therm. easy/system

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

| | |
|---|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |
| Stroomverbruik in bedrijf | 25 mA |

Functies

| | |
|--|-----|
| Centrale functie-eenheid voor zender/actoren | Ja |
| DCF77-ontvanger geïntegreerd | Nee |
| Parallelwerking mogelijk | Nee |
| Met lokale bediening | Ja |

Materiaal

| | |
|----------------|-----------|
| Materiaalgroep | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| RAL-kleur | 9005 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen | 71 x 71 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 26 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK04 |
| Beschermingsgraad IP | IP21 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
| Energiezuinigheidsklasse | IV (2%) |

Spanning

| | |
|---------------------|-----------|
| Hulpspanning | 24 - 24 V |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |

Teksten

| | |
|--------------|---|
| Functie | Met toetsvergrendeling Met vakantieschakeling Met vorstbeschermingsfunctie |
| Temperatuur | Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Comfort-, standaard- en nachttemperatuur Temperatuurmeting via interne en/of aan te sluiten temperatuursensor met gemiddelde bepaling |
| Montagewijze | Met spreidklemmen Voor inbouw- en hollewandmontage Voor enkelvoudige montage Voor verticale montage |
| Aftakpunt | Met extra aansluiting voor externe vloertemperatuurvoeler/ afstandsvoeler |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|