



80440100



Termostato digital

Características técnicas

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
Consumo de corriente funcionamiento	25 mA

Funciones

Unidad funcional central para transmisores /actuadores	Sí
Receptor integrado DCF77	No
Operación paralela posible	No
Con operación local	Sí

Materiales

Grupo de materiales	Plástico
Colour	Negro
Código RAL	9005

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	26 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK04
Índice de protección IP	IP21

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Tensión

Tensión auxiliar	24 - 24 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V

Texto

Función	Con bloqueo Con modo vacaciones Con función antiheladas
---------	---

Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo Temperatura Confort, Estándar y Nocturna Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/o sensor de temperatura conectable con cálculo del valor medio
-------------	--

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para montaje empotrado y en pared hueca Para montaje individual Para montaje vertical
-----------------	--

Unión	Con conexión adicional para sonda externa de la temperatura del suelo/remota
-------	--

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----