



80440100



Termóstato KNX Easy c/ display

Características técnicas

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
Consumo de corrente de funcionamento	25 mA

Funções

Unidade funcional central para remetente/atuador	Sim
Recetor integrado DCF77	Não
Possibilidade de serviço em paralelo	Não
Com operação local	Sim

Materiais

Grupo material	Plástico
Cor	Preto
Código RAL	9005

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	26 mm

índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK04
Índice de proteção IP	IP21

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

Tensão

Tensão auxiliar	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Textos

Função	Com fechadura Com interruptor horário Com função de proteção contra gelo
Temperatura	Ligaçao adicional para sensor de temperatura externo Conforto, standard e temperatura noturna Medição da temperatura por meio de um sensor de temperatura interno e/ou com ligação remota com formação do valor médio
Modo de instalação	Com garras de expansão Para montagem embutida e montagem em parede oca Para montagem simples Para montagem vertical
Ligação	Com ligação adicional para sensor da temperatura do chão externo/sensor remoto

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----