



80440100



Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΝΧ ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων	10 mA
Κατανάλωση ρεύματος κατά τη λειτουργία	25 mA

Λειτουργίες

Κεντρική λειτουργική μονάδα για πομπό/ενεργοποιητή	Ναι
Ενσωματωμένος δέκτης DCF77	Όχι
Δυνατότητα παράλληλης χρήσης	Όχι
Με τοπική λειτουργία	Ναι

Υλικά

Ομάδα υλικών	Πλαστικό
Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005

Διαστάσεις

Διαστάσεις	71 x 71 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	26 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK04
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)

Τάση

Βοηθητική τάση	24 - 24 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V

Κείμενο

Λειτουργία	Με κλειδαριά Με πρόγραμμα διακοπών Με λειτουργία προστασίας έναντι παγετού
Θερμοκρασία	Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Comfort, standard και θερμοκρασία νυχτός Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/ και συνδεόμενου αισθητήρα θερμοκρασίας με διαμόρφωση μέσης τιμής
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα Για μονή τοποθέτηση Για κάθετη τοποθέτηση
Διακλάδωση	Με πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου/ απομακρυσμένο αισθητήρα

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----