



EEN101



Interruptor crepuscular com sonda encastrar

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Modo de configuração

Atraso ao ligar	60 s
-----------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - +70 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm ²

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Texto

Modo de instalação	Para montagem em calha DIN Sensor de extensão para montagem na parede e no teto
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
----------------	------

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	17,80 mm
Profundidade	65 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----