



EEN101



Sumračni prekidač, sa ugradnim senzorom EE002

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
------------------------	-------------

Postavke

Uključeno vrijeme zadržke	60 s
---------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - +45 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - +70 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 6 mm ²

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Tekst

Način instalacije	Za montažu na DIN šinu Senzor za proširenje za montažu na zid i strop
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,80 mm
Dubina	65 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----