



EEN101



Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Nastavení

Doba zpoždění zapnutí 60 s

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +45 °C

Skladovací/přepravní teplota -25 - +70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1.5 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 6 mm²

Kapacita

Počet modulů 1

Texty

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN
Rozšiřovací snímač pro montáž na stěnu a na strop

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Rozměry

Výška 83 mm

Šířka 17,80 mm

Hloubka 65 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano