



EEN101



Сутінкове реле з датчиком EEN002, 230В/ 10А

Технічні характеристики

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Налаштування

Час затримки вмикання	60 s
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - +45 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - +70 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 6 mm ²

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Тексти

Режим встановлення	Для монтажу на DIN-рейку Датчик подовження для настінного та стельового кріплення
Тип з'єднання	З гвинтовими клемми

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,80 mm
Глибина	65 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----