



80262280



Modulo rilevatore di movimento KNX 2,2 m KNX - Serie S.1/B.3/B.7

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza di montaggio consigliata 2,20 - 2,20 m

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Ciclo di lavoro minimo 10 s

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo 30 min

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Dotazione

Collegamento bus integrato Sì

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 10 mA

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile 5 - 1000 lx

Rilevazione

Angolo di copertura regolabile 45 - 90 °

Angolo di rilevamento orizzontale 90 - 180

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Testo

Pulsante Con pulsante per funzionamento automatico/permanente
ON/permanente OFF

Modalità di esercizio Con 3 modalità di esercizio: automatico/permanente ON/
permanente OFF

Funzione Simulazione di presenza
Con funzione party

Tipo di montaggio Con graffe a espansione
Con protezione antismontaggio

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì