



80262280



KNX bew.meld. montage op ~2,2 m, voor S.1/B.3/B.7

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 2,20 - 2,20 m |
|--------------------------|---------------|

##### Instellingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy |
| Minimale inschakelduur   | 10 s        |

##### Funcies

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Maximale bedrijfscyclus | 30 min |
|-------------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

##### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

##### Leveringsomvang

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |
|---------------------------|----|

##### Stroom / temperatuur

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |
|-----------------------------------------|-------|

##### Verlichting

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

##### Detectie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar  | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180  |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Materiaal

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
|-----------|---------------------|

##### Teksten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Drukknop     | Met toets voor automatisch/ON/OFF             |
| Modus        | Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF     |
| Functie      | Aanwezigheidssimulatie<br>Met partyfunctie    |
| Montagewijze | Met spreidklemmen<br>Met demontagebeveiliging |

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|