



80262280



Β.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX S.1/B.x 2,20m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

easy

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 10 s

Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 30 min

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Κείμενο

Μπουτόν Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Τρόπος λειτουργίας Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας
Με λειτουργία party

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης
Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι