



16883500

Led-element 230 V, blauw voor permanente verl. berker W.1

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
Nominale spanning	230 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

##### Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	25 mm
Diepte	14 mm

##### Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

##### Materiaal

Kleur	Blauw
-------	-------

##### Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

##### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

##### Teksten

Verlichting	Voor verlichting
-------------	------------------

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja