



16883500

LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, plava

Tehničke karakteristike

Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 230 - 230 V |
| Nazivni napon | 230 V       |

Električna struja

|                |     |
|----------------|-----|
| Nazivna struja | 0 A |
|----------------|-----|

Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 11 mm |
| Širina | 25 mm |
| Dubina | 14 mm |

Snaga

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Trenutna potrošnja | 0,40 mA |
|--------------------|---------|

Materijali

|      |       |
|------|-------|
| Boja | Plava |
|------|-------|

Rasvjeta

|             |     |
|-------------|-----|
| Vrsta lampe | LED |
|-------------|-----|

Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -40 - 30 °C |
|-------------------|-------------|

Tekst

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Rasvjeta | Za osvjetljenje |
|----------|-----------------|

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |