



16883500

LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, plava

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	11 mm
--------	-------

Širina	25 mm
--------	-------

Dubina	14 mm
--------	-------

Snaga

Trenutna potrošnja	0,40 mA
--------------------	---------

Materijali

Boja	Plava
------	-------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Rasvjeta	Za osvjetljenje
----------	-----------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----