



16883500

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Jmenovité napětí	230 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	0 A
-----------------	-----

##### Rozměry

Výška	11 mm
Šířka	25 mm
Hloubka	14 mm

##### Výkon

Příkon	0,40 mA
--------	---------

##### Materiál

Barva	Modrá
-------	-------

##### Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

##### Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 30 °C
------------------	-------------

##### Texty

Osvětlení	Pro osvětlení
-----------	---------------

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano