



16883500

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Jmenovité napětí	230 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0 A
-----------------	-----

Rozměry

Výška	11 mm
Šířka	25 mm
Hloubka	14 mm

Výkon

Příkon	0,40 mW
--------	---------

Materiál

Barva	Modrá
-------	-------

Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Osvětlení	Pro osvětlení
-----------	---------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano