



16883500

LED lampa blå 230V för strömst/ tryckknapp W.1, IP55

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230 V

Elektrisk ström

Märkström 0 A

Dimensioner

Höjd 11 mm

Bredd 25 mm

Djup 14 mm

Ström

Strömförbrukning 0,40 mA

Material

Färg Blå

Belysning

Typ av ljuskälla LED

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 30 °C

Text

Belysning För belysning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja