



16883500

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
Номінальна напруга	230 V

##### Електричний струм

Номінальний струм	0 A
-------------------	-----

##### Розміри

Висота	11 mm
Ширина	25 mm
Глибина	14 mm

##### Потужність

Поточне споживання	0,40 mA
--------------------	---------

##### Матеріали

Colour	Синій
--------	-------

##### Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

##### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

##### Умови використання

Робоча температура	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

##### Тексти

Освітлення	Для освітлення
------------	----------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так