



12033522



Technické vlastnosti

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Oslabení

Připojovací tlumení při 860 MHz	10 dB
Průchodové tlumení při 860 MHz	1 dB

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Průchozí zásuvka
------------------------	------------------

Frekvence

Šířka frekvenčního pásma	4 - 862 MHz
--------------------------	-------------

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Materiál

Materiál	Termoplast
Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010

Rozměry

Hloubka	68 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano