



12033522



### Технічні характеристики

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Затухання

Втрати на частоті 860Мгц	10 dB
Втрати на розгалуженні 860 МГц	1 dB

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Прохідна розетка
---------------------	------------------

#### Частота

Ширина смуги частот	4 - 862 MHz
---------------------	-------------

#### Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

#### Матеріали

Матеріал	Термопластик
Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010

#### Розміри

Глибина	68 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

#### Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
---------------	----------------------

#### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так