



11963515



**W.1 Gniazdo głośnikowe podwójne z pokrywą, kompletne, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	65 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Sprzęt**

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Oznaczenie	Z 2 polami opisowymi
------------	----------------------

**Odpowiednie do**

cubbyko / W.1	
---------------	--

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak