



11963515



Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm ²

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	65 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Označavanje	Sa 2 polja za označavanje
-------------	---------------------------

Pogodno za

W.1	
-----	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da