



11963515



Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Reproduktorový konektor
------------------------	-------------------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	76 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	65 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Popis	Se 2 poli pro popis
-------	---------------------

Vhodné pro

Berker W.1	
------------	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano