



11963515



Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Högtalaruttag
---------------------------	---------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	65 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Nej
Med dammskydd	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Märkning	Med 2 märkfält
----------	----------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja