



TXA624D



Actuador estores/pers. 4 canais 24V KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Equipamento

Com comando manual	Sim
--------------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
-----	------------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	6 A
Corrente máx. de comutação	6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Textos

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Modo de funcionamento	O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o toldo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----