



TXA624D



Persiennaktor easyKNX 4-kanal 24V

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
------------------------------------	----

Elektrisk ström

Märkström	6 A
Max. omkopplingsström	6 A

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Text

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm Med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition Med solskyddsfunktion
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Driftläge	Driftläge kan ställas in för persienn eller markis

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----