



TXA624D



### Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В

#### Технічні характеристики

##### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

##### Підключення

Із системою шин KNX радіо	Hi
---------------------------	----

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

##### Матеріали

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

##### Обладнання

З вимикачем для ручного перемикання	Так
-------------------------------------	-----

##### Електричний струм

Номинальний струм	6 A
Максимальний комутаційний струм	6 A

##### Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

##### Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Емність

Кількість модулів	4
-------------------	---

##### Тексти

Функція	З функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги З функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей З функцією захисту від сонця
Тип з'єднання	Із самозажимними терміналами QuickConnect
Режим роботи	Режим роботи можна налаштувати для ролет/квартирки

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----