



12033555

Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Затухання

Втрати на частоті 860МГц	10 dB
Втрати на розгалуженні 860 МГц	1 dB

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Прохідна розетка
---------------------	------------------

Частота

Ширина смуги частот	4 - 862 MHz
---------------------	-------------

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Матеріали

Матеріал	Термопластик
Colour	Сірий
Код RAL	7011

Розміри

Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
---------------	----------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так