




TYA624C



Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

Matière

Couleur Gris clair

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Fonction Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme
Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
Avec fonction protection solaire

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui