



TYA624C



**Módulo de 4 persianas/lamas, 230V~**

**Características técnicas**

**Configuración**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Modo de configuración posible | ETS |
|-------------------------------|-----|

**Conectividad**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Con sistema de bus KNX radio | No |
|------------------------------|----|

**Instalación, montaje**

|            |            |
|------------|------------|
| Montaje en | Perfil DIN |
|------------|------------|

**Materiales**

|        |            |
|--------|------------|
| Colour | Gris claro |
|--------|------------|

**Equipo**

|   |    |
|---|----|
| Con interruptor para interruptor manual | Sí |
|---|----|

**Corriente eléctrica**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Corriente nominal asignada | 6 A |
|----------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Corriente máxima de commutación | 6 A |
|---------------------------------|-----|

**Tensión**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tensión de servicio del BUS | 21 - 32 V |
|-----------------------------|-----------|

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

**Conexión**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|---|----------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Sección transversal de conductor rígido | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|---|----------------------------|

**Capacidad**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

**Texto**

|         |  |
|---------|--|
| Función | Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma<br>Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía<br>veneciana y de láminas<br>Con función de protección solar |
|---------|--|

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión QuickConnect |
|------------------|-------------------------------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modo de funcionamiento | El modo de funcionamiento puede determinarse para persianas<br>enrollables/toldos |
|------------------------|---|

**Sostenibilidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|