




TYA624C



## KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ondersteunde instelmodus | ETS |
|--------------------------|-----|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Materiaal

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

#### Samenstelling

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |
|-----------------------------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nominale stroom    | 6 A |
| Max. schakelstroom | 6 A |

#### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluiting

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

#### Teksten

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie       | Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm<br>Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand<br>Met zonweringsfunctie |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen                                                                                                               |
| Modus         | Bedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar                                                                                         |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|