



TYA624C



Actuador est./pers. 4 canais 230V KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Equipamento

Com comando manual Sim

Materiais

Cor Cinzeno-claro

Corrente elétrica

Corrente nominal 6 A

Corrente máx. de comutação 6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Capacidade

Número de módulos 4

Texto

Função Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme
Com função de posicionamento para estado de estore e posição
das lâminas
Com função de persiana

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Modo de funcionamento O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o
toldo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim