



TYA624C



Aktor za roletne/žaluzine, 4-struki, 230V, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Materijali

Boja Svijetlo siva

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa Da

Električna struja

Nazivna struja 6 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 6 A

Napon

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm²

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm²

Kapacitet

Broj modula 4

Tekst

Funkcija Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm
Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela
Sa funkcijom sjene

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

Način rada Moguće je postaviti način rada za žaluzine/tende

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da