



TYA624C



Persiennaktor 4 utgångar 230V

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Installation, montering

Montering DIN-skena

Material

Färg Ljusgrå

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling Ja

Elektrisk ström

Märkström 6 A

Max. omkopplingsström 6 A

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 0.75 - 2.5 mm²

Area solid ledare 0.75 - 2.5 mm²

Kapacitet

Antal moduler 4

Text

Funktion Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm
Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition
Med solskyddsfunktion

Anslutningstyp Med quickconnect snabbanslutningar

Driftläge Driftläge kan ställas in för persienn eller markis

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja