



TYA624C



Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації ETS

Підключення

Із системою шин KNX радіо Hi

Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

Матеріали

Colour Світло-сірий

Обладнання

З вимикачем для ручного перемикання Так

Електричний струм

Номинальний струм 6 A

Максимальний комутаційний струм 6 A

Напруга

Робоча напруга шини 21 - 32 V

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Ємність

Кількість модулів 4

Тексти

Функція 3 функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги
3 функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей
3 функцією захисту від сонця

Тип з'єднання Із самозажимними терміналами QuickConnect

Режим роботи Режим роботи можна налаштувати для ролет/кватирки

Sustainability

Відповідність RoHS Так