



TYM646R



IP20

KNX system Elektr. sterownik grzewczy 6-kr z 12 reg. temperatury, 24/230 V AC

Właściwości techniczne

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Napięcie wyjściowe 24 - 230 V

Napięcie pomocnicze 110 - 230 V

Moc

Pobór mocy podczas pracy 1 VA

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,40 W

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy 0,16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Wymiary

Liczba jednostek szerokości 4

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja blokowania może być aktywowana na każde wyjście sterownika za pomocą przycisków sterowania ręcznego lub magistrali
Z funkcją ochrony zaworów

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak