



TYM646R



IP20

Aktor topení, 6-kanálový KNX, s regulací 24 / 230V, triak

Technické vlastnosti

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ne

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Výstupní napětí 24 - 230 V

Pomocné napnutí 110 - 230 V

Výkon

Příkon během provozu 1 VA

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,40 W

Elektrický proud

Max. spínací proud 0,16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 4 mm²

Průřez plného vodiče 0.5 - 4 mm²

Rozměry

Počet jednotek šířky 4

Texty

Funkce Funkci blokování lze aktivovat pro každý výstup aktuátoru pomocí tlačítek ručního ovládání nebo sběrnice S funkcí ochrany ventilu

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano