



TYM646R



IP20

Aktor topení, 6-kanálový KNX, s regulací 24 / 230V, triak

Technické vlastnosti

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Výstupní napětí	24 - 230 V
Pomocné napnutí	110 - 230 V

Výkon

Příkon během provozu	1 VA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,40 W

Elektrický proud

Max. spínací proud	0,16 A
--------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 4 mm ²
Průřez plného vodiče	0.5 - 4 mm ²

Rozměry

Počet jednotek šířky	4
----------------------	---

Texty

Funkce	Funkci blokování lze aktivovat pro každý výstup aktuátoru pomocí tlačítek ručního ovládání nebo sběrnice S funkcí ochrany ventilu
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----